

仕上回収乾燥機

24年間！

1600台の納入実績



85%以上ノーアイロン仕上り
溶剤回収率90%以上

C-50K型

C-25K型

特許製品 3744930

1台3役

溶剤回収率90%以上
早い乾燥
手仕上げに近い仕上げ

高品質

ボタン操作で簡単マイコン制御
優しい運転で耐洗回数UP
自動溶剤回収で衛生的
静かな運転で騒音が少ない

小型・軽量

設置面積の縮小
女性の方でもらくらく作業

早い回収、乾燥

ドライクリーニング用

C-50K型	C-25K型
26分(ドライ厚物)	22分(ドライ厚物)
19分(ドライ薄物)	17分(ドライ薄物)

白衣 仕上乾燥用

L 50	48着(処理工程36分)
	病院白衣はポリエステル比率70%以上の「上下ニット式白衣」へ移行しており、白衣の仕上げ乾燥はL-50へお任せ下さい。

株式会社

鉄人

販売《熊本本社》

〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8丁目6-34
TEL 096-388-8511 FAX 096-388-8514
E-mail info@kumamoto.tetsujin.cc

製造《臼杵工場》

〒875-0022 大分県臼杵市大字末広1702
TEL 0972-63-8848 FAX 0972-62-5351
E-mail info@oita.tetsujin.cc

特徴

- ❁ 溶剤は密閉容器内で完全回収するので臭気のない衛生的な作業環境で仕事ができます。
- ❁ 衣服にやさしい騒音もない静かな運転ですので、繊維の磨耗や繊維屑の発生も少なくぼたんの損傷も一切ありません
- ❁ 女性の方でもらくらく作業を考え、ハンガー掛けも簡単で、低い高さにしております。
- ❁ ドライゾール及び乾燥の各モードを簡単にマイコン制御出来ます。

仕様

型式	C-50K型 仕上回収乾燥機	C-25K型 仕上回収乾燥機
着数	48着対応	25着対応
処理量及び設定例	ドライ厚物工程 約26分 ドライ薄物工程 約19分 乾燥工程 約20分	ドライ厚物工程 約22分 ドライ薄物工程 約17分 乾燥工程 約20分
外形寸法	幅 1360mm 奥行 2179mm 高さ 2470mm	幅 1280mm 奥行 2095mm 高さ 2070mm
電源	AC200V 三相×1.7kw	AC200V 三相×1.5kw
蒸気圧力	5kg/cm ²	5kg/cm ²
蒸気使用量	25~30kg/Hr	25~30kg/Hr
空気圧力	4~7kg/cm ²	4~7kg/cm ²
冷却水	約20℃×1.5~2.0 t	約20℃×1.0~1.5 t
重量	約850kg	約650kg

ランニングコスト*1

機種	C-50K型	C-25K型
電気	¥208	¥192 *2
水	¥ -	¥ - *3
ゾール	¥830	¥410 *4

- *1 1日、10回運転時の金額です。
- *2 14円/kwhで算出 (H25.1調べ)
- *3 水はクーリングタワー補給時のみです。
- *4 ゾールは回収率約90%の場合 (H25.1調べ ゾールは全国平均価格を用いています。)

操作パネル

モード切替え

ドライ厚物・ドライ薄物・乾燥・手動の各モードを、選択して運転することができます。

繰り返し回数

スチーム工程と乾燥1工程の繰り返し回数を表示しカウントダウンします。設定キーで、繰り返し回数の変更ができます。

回数キー

電源スイッチを入れてから、自動運転した各モード別に回数をカウントします。回数キーを押すと、全工程時間表示パネルに、各モード別使用回数を表示します。

各工程時間

各工程開始からカウントダウンを行い、自動運転中の工程の残り時間を表示します。



温度設定

乾燥機室内の温度が、設定温度を超えると自動で運転を停止します。通常は、室内の温度を表示します。

プログラム

修正、書込キーを押すことにより、各モードの各工程時間を任意に変更することができます。

全工程時間

運転開始からカウントダウンを行い、自動運転中のモードの残り時間を表示します。

トラブルモニター

温度及びサーマルの異常が発生するとブザー音と同時にランプ点滅を表示し運転を停止する。

! 安全にご使用いただくために

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

* デザイン及び仕様は、改良により予告なく変更する場合があります。